

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes tolóajtókkal, Magasság: 1250mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 940885 1250 |
| GTIN | 4062406071189 |
| Árucikk kategória | 9GI |

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 60×20G. Hozzávaló fiókok: 26×14G (kérjük, külön) rendelje meg. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Szélesség | 1500 mm |
| Szélesség G-ben | 60 |
| Mélység | 500 mm |
| Szekrény előlap | lemezes tolóajtóval |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen |

| | |
|-------------------------------|--|
| Hasznos magasság | 1095 mm |
| Fogantyú pozícionálása | Felül |
| Szekrény felépítése | Alapszekrény |
| Súly | 93 kg |
| Mélység G-ben | 20 |
| Magasság | 1250 mm |
| ComfortClose | nem |
| Kivitel | önállóan felszerelhető |
| Anyagvastagság | 0,9 mm |
| Szekrényház belső teherbírása | 1000 |
| Magasságállítás osztása | 25 |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Termék fajtája | Polcos szekrény |

Tartozék

| | |
|--|------------------|
| Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm | 940651 200 |
| Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30 | 940552 30 |
| Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm | 940651 125 |
| Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21 | 914227 GP21 |
| Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30 | 940560 30 |
| Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm | 940651 100 |
| Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 60G Szekrénymagassághoz 1000/1250 mm | 940514 1000/1250 |
| | 940651 75 |

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap
magasság 75 mm

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30

940550 30

Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30

940590 30

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap
magasság 300 mm

940651 300

Extended világítás készlet GridLine
szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 60G
Szekrénymagassághoz 1500 mm

940514 1500

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap
magasság 150 mm

940651 150