

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 900mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940887 900
GTIN	4062406071233
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 60×20G. Hozzávaló fiókok: 26×14G (kérjük, külön) rendelje meg. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Szekrény felépítése	Alapszekrény
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	60
Súly	75 kg
Fogantyú pozícionálása	Felül
Szélesség	1500 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen

Hasznos magasság	745 mm
Magasság	900 mm
Szekrény előlap	ablakos tolóajtóval
ComfortClose	nem
Mélység	500 mm
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm	940651 100
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940560 30
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	940651 150
Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940590 30
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm	940651 200
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm	940651 300
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 60G Szekrénymagassághoz 900 mm	940514 900
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940550 30

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm	940651 125
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940552 30
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm	940651 75