

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes tolóajtókkal, Magasság: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940885 1500
GTIN	4062406071196
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 60×20G. Hozzávaló fiókok: 26×14G (kérjük, külön) rendelje meg. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzárás 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Magasság	1500 mm
Mélység	500 mm
Szélesség G-ben	60
Szekrény felépítése	Alapszekrény

ComfortClose	nem
Hasznos magasság	1345 mm
Szekrény előlap	lemezes tolóajtóval
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség	1500 mm
Súly	105 kg
Mélység G-ben	20
Fogantyú pozícionálása	Felül
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	940651 150
Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940590 30
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm	940651 100
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940552 30
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940550 30
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm	940651 125
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940560 30
	940651 200

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap
magasság 200 mm

Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21

914227 GP21

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap
magasság 300 mm

940651 300

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap
magasság 75 mm

940651 75