

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940907 1500
GTIN	4062406071400
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 80×20G. Hozzávaló fiókok: 36×14G (kérjük, külön) rendelje meg. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzárás 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Súly	126 kg
Magasság	1500 mm
Fogantyú pozícionálása	Felül
Mélység	500 mm
Hasznos magasság	1345 mm

Mélység G-ben	20
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Szélesség	2000 mm
Szekrény előlap	ablakos tolóajtóval
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség G-ben	80
ComfortClose	nem
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40