

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes tolóajtókkal, Magasság: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940905 1500
GTIN	4062406071332
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 80×20G. Hozzávaló fiókok: 36×14G (kérjük, külön) rendelje meg. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzárás 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Hasznos magasság	1345 mm
ComfortClose	nem
Mélység G-ben	20
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Súly	126 kg

Fogantyú pozícionálása	Felül
Szélesség G-ben	80
Szekrény előlap	lemezes tolóajtóval
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Magasság	1500 mm
Szélesség	2000 mm
Mélység	500 mm
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40