

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes tolóajtókkal, Magasság: 750mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940905 750
GTIN	4062406071288
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 80×20G. Hozzávaló fiókok: 36×14G (kérjük, külön) rendelje meg. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzárás 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Fogantyú pozícionálása	Felül
Magasság	750 mm
Hasznos magasság	595 mm
Súly	83 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Szekrény előlap	lemezes tolóajtóval

Mélység	500 mm
Mélység G-ben	20
ComfortClose	nem
Szélesség	2000 mm
Szélesség G-ben	80
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 80G Szekrénymagasság 750/800 mm	940515 750/800