

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény lemezes tolóajtókkal, Magasság: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940905 1000
GTIN	4062406071318
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 80×20G. Hozzávaló fiókok: 36×14G (kérjük, külön) rendelje meg. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoporthoz.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Mélység	500 mm
Mélység G-ben	20
Hasznos magasság	845 mm
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Fogantyú pozícionálása	Felül
Súly	98 kg
Szekrény előlap	lemezes tolóajtóval

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség	2000 mm
Szélesség G-ben	80
Magasság	1000 mm
ComfortClose	nem
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 80G Szekrénymagasság 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21