

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes tolóajtókkal, Magasság: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940905 2000
GTIN	4062406071349
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 80×20G. Hozzávaló fiókok: 36×14G (kérjük, külön) rendelje meg. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Hasznos magasság	1845 mm
Mélység G-ben	20
ComfortClose	nem
Szélesség	2000 mm

Fogantyú pozícionálása	Középen
Szélesség G-ben	80
Magasság	2000 mm
Szekrény előlap	lemezes tolóajtóval
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Mélység	500 mm
Súly	155 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Extended világítás készlet GridLine szekrényekheztolóajtókkal, szélesség 80G Szekrénymagasság 2000 mm	940515 2000
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40