

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes tolóajtókkal, Magasság: 900mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 940905 900 |
| GTIN | 4062406071301 |
| Árucikk kategória | 9GI |

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 80×20G. Hozzávaló fiókok: 36×14G (kérjük, külön) rendelje meg. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|---------|
| Mélység G-ben | 20 |
| Szélesség G-ben | 80 |
| Szélesség | 2000 mm |
| Fogantyú pozícionálása | Felül |
| Súly | 92 kg |
| Mélység | 500 mm |
| ComfortClose | nem |

| | |
|--|--|
| Szekrény felépítése | Alapszekrény |
| Hasznos magasság | 745 mm |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen |
| Magasság | 900 mm |
| Szekrény előlap | lemezes tolóajtóval |
| Kivitel | önállóan felszerelhető |
| Anyagvastagság | 0,9 mm |
| Szekrényház belső teherbírása | 1000 |
| Magasságállítás osztása | 25 |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Termék fajtája | Polcos szekrény |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 80G Szekrénymagasság 900 mm | 940515 900 |
| Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40 | 940590 40 |
| Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40 | 940552 40 |
| Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21 | 914227 GP21 |
| Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40 | 940560 40 |
| Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40 | 940550 40 |