

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 750mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940907 750
GTIN	4062406071356
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 80×20G. Hozzávaló fiókok: 36×14G (kérjük, külön) rendelje meg. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzárás 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Mélység	500 mm
Szélesség	2000 mm
ComfortClose	nem
Magasság	750 mm
Súly	83 kg
Szélesség G-ben	80
Fogantyú pozícionálása	Felül

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Mélység G-ben	20
Hasznos magasság	595 mm
Szekrény előlap	ablakos tolóajtóval
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 80G Szekrénymagasság 750/800 mm	940515 750/800
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40