

Garant GRIDLINE

Nagyméretű alsó szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	941001 2000
GTIN	4062406071431
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 30×28G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Az alsó szekrélynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrélynél az alsó részén.

Tartalom:

Szekrény inkluzív polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine nagyméretű szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942583 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szélesség G-ben	30
Polclapok száma	4

Szélesség	750 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Mélység	700 mm
Súly	128 kg
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Mélység G-ben	28
Hasznos magasság	1845 mm
ComfortClose	nem
Magasság	2000 mm
Fogantyú pozícionálása	Középen
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Nagyméretű szekrény

Tartozék

Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm	942570 125
Ferde polclapeForm Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 30	942550 30
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm	942570 75
	942570 200

Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 200
mm

Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 300
mm

942570 300

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos
Típus F

940559 F

Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas
ajtókkal Szekrénymagasság 2000 mm

940501 2000

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas
ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 2000 mm

940510 2000

Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 100
mm

942570 100

Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 150
mm

942570 150

Polc tartókkal 100 kg Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 30

942530 30

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11

914226 GP11