

Garant GRIDLINE

**Nagyméretű felső szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	941011 1000
GTIN	4062406071462
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 30×28G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az alsó részén.

**Tartalom:**

Szekrény inkluzív polclapokkal.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine nagyméretű szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942583 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Mélység	700 mm
Polclapok száma	1

Fogantyú pozícionálása	Alul
Magasság	1000 mm
Mélység G-ben	28
Hasznos magasság	845 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség	750 mm
ComfortClose	nem
Szélesség G-ben	30
Súly	70 kg
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Felső szekrény
Termék fajtája	Nagyméretű szekrény

## Tartozék

Ferde polclapeForm Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	942550 30
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm	942570 75
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm	942570 300
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 900/1000 mm	940501 900/1000

Polc tartókkal 100 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	942530 30
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm	942570 100
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	942570 150
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm	942570 125
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm	942570 200
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrény magasság 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11