

Garant GRIDLINE

Nagyméretű alsó szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	941021 1000
GTIN	4062406071486
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 40×28G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az alsó részén.

Tartalom:

Szekrény inkluzív polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine nagyméretű szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942583 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Mélység G-ben	28
Szélesség G-ben	40

Súly	81 kg
Magasság	1000 mm
Polclapok száma	1
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Szélesség	1000 mm
ComfortClose	nem
Hasznos magasság	845 mm
Mélység	700 mm
Fogantyú pozícionálása	Felül
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Nagyméretű szekrény

Tartozék

Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhezszélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	942573 200
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 40G Szekrénymagasság 1000/1250 mm	940511 1000/1250

Tolófogantyú Típus 1	958490 1
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 900/1000 mm	940501 900/1000
Ferde polclapeForm Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	942550 40
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhezszélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	942573 125
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhezszélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm	942573 150
Polc tartókkal100 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	942530 40
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhezszélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	942573 300
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhezszélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	942573 100
Utólagos futómű készlet Ház mélysége G-ben 28	958480 28
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhezszélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	942573 75