

Garant GRIDLINE

Nagyméretű alsó szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	941003 1000
GTIN	4062406071448
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 30×28G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene markolattal zárhatók. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az alsó részén.

Tartalom:

Szekrény inkluzív polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine nagyméretű szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942583 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Hasznos magasság	845 mm
Szélesség	750 mm

ComfortClose	nem
Fogantyú pozícionálása	Felül
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Mélység G-ben	28
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Mélység	700 mm
Polclapok száma	1
Súly	70 kg
Szélesség G-ben	30
Magasság	1000 mm
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Nagyméretű szekrény

Tartozék

Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 900/1000 mm	940501 900/1000
Ferde polclapeForm Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	942550 30
Tolófogantyú Típus 1	958490 1
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 1000/1250 mm	940510 1000/1250
	942570 300

Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 300
mm

Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 100
mm

942570 100

Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 200
mm

942570 200

Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 150
mm

942570 150

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11

914226 GP11

Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 125
mm

942570 125

Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm

942570 75

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos
Típus F

940559 F

Polc tartókkal 100 kg Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 30

942530 30

Utólagos futómű készlet Ház mélysége G-ben 28

958480 28