

Garant GRIDLINE

Nagyméretű alsó szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	941021 2000
GTIN	4062406071493
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 40x28G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Az alsó szekrélynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrélynél az alsó részén.

Tartalom:

Szekrény inkluzív polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine nagyméretű szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942583 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Mélység G-ben	28
Magasság	2000 mm

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Szélesség G-ben	40
Polclapok száma	4
Mélység	700 mm
Szélesség	1000 mm
Hasznos magasság	1845 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
ComfortClose	nem
Súly	146 kg
Fogantyú pozícionálása	Középen
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Nagyméretű szekrény

Tartozék

Polc tartókkal 100 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	942530 40
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	942573 200
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm	942573 150
Ferde polclape Form Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	942550 40

Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 2000 mm	940501 2000
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhezszélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	942573 100
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 40G Szekrénymagasság 2000 mm	940511 2000
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhezszélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	942573 75
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhezszélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	942573 125
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhezszélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	942573 300
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F