

Garant GRIDLINE

Nagyméretű alsó szekrény lemezes tolóajtókkal, Magasság: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	941045 2000
GTIN	4062406071554
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 60×28G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az alsó részén.

Tartalom:

Szekrény inkluzív polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine nagyméretű szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942583 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség	1500 mm

Magasság	2000 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Fogantyú pozícionálása	Középen
Mélység	700 mm
Mélység G-ben	28
Szélesség G-ben	60
Polclapok száma	8
Súly	239 kg
ComfortClose	nem
Hasznos magasság	1863 mm
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Nagyméretű szekrény

Tartozék

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	942580 150
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Polc tartókkal 100 kg Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 30	942530 30
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm	942580 300
	942580 75

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos
Típus F

940559 F

Ferde polclape Form Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 30

942550 30

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 125
mm

942580 125

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 200
mm

942580 200

Extended világítás készlet GridLine
szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 60G
Szekrény magasságához 2000 mm

940514 2000

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 100
mm

942580 100