

Garant GRIDLINE

**Nagyméretű alsó szekrény lemezes tolóajtókkal, Magasság: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	941045 1000
GTIN	4062406071547
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 60×28G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az alsó részén.

**Tartalom:**

Szekrény inkluzív polclapokkal.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine nagyméretű szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942583 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Magasság	1000 mm
ComfortClose	nem
Mélység	700 mm

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémén)	100 kg
Súly	135 kg
Hasznos magasság	863 mm
Szélesség G-ben	60
Polclapok száma	2
Fogantyú pozícionálása	Felül
Mélység G-ben	28
Szélesség	1500 mm
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Nagyméretű szekrény

## Tartozék

Ferde polclapeForm Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	942550 30
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm	942580 300
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	942580 150
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Polc tartókkal 100 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	942530 30
	942580 200

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású  
szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 200  
mm

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású  
szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm

942580 75

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású  
szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 100  
mm

942580 100

Extended világítás készlet GridLine  
szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 60G  
Szekrény magassághoz 1000/1250 mm

940514 1000/1250

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos  
Típus F

940559 F

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású  
szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 125  
mm

942580 125