

Garant GRIDLINE

Nagyméretű felső szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	941033 1000
GTIN	4062406071530
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 40×28G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az alsó részén.

Tartalom:

Szekrény inkluzív polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine nagyméretű szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942583 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Mélység G-ben	28
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fém)	100 kg

Mélység	700 mm
Súly	81 kg
Fogantyú pozícionálása	Alul
Polclapok száma	1
Szélesség G-ben	40
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Magasság	1000 mm
Szélesség	1000 mm
ComfortClose	nem
Hasznos magasság	845 mm
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Felső szekrény
Termék fajtája	Nagyméretű szekrény

Tartozék

Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm

942573 125

Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm

942573 150

Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm

942573 100

Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	942573 300
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	942573 75
Polc tartókkal 100 kg Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 40	942530 40
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Ferde polclape Form Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 40	942550 40
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrény magasság 900/1000 mm	940501 900/1000
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal, szélesség 40G Szekrény magasság 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	942573 200