


Garant GRIDLINE

Nagyméretű felső szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	941057 1000
GTIN	4062406071592
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 60×28G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene markolattal zárhatók. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az alsó részén.

Tartalom:

Szekrény inkluzív polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine nagyméretű szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942583 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szélesség	1500 mm
Szélesség G-ben	60
Hasznos magasság	863 mm
Polclapok száma	2

ComfortClose	nem
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Magasság	1000 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Súly	135 kg
Mélység	700 mm
Mélység G-ben	28
Fogantyú pozícionálása	Alul
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Felső szekrény
Termék fajtája	Nagyméretű szekrény

Tartozék

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm	942580 100
Ferde polclapeForm Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	942550 30
Polc tartókkal 100 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	942530 30
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm	942580 200
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm	942580 125

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm	942580 75
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm	942580 300
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 60G Szekrény magassághoz 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	942580 150
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21