

Garant GRIDLINE

**Nagyméretű alsó szekrény lemezes tolóajtókkal, Magasság: 1000mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 941065 1000   |
| GTIN              | 4062406071608 |
| Árucikk kategória | 9GI           |

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 80×28G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az alsó részén.

**Tartalom:**

Szekrény inkluzív polclapokkal.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine nagyméretű szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942583 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Szélesség        | 2000 mm |
| Magasság         | 1000 mm |
| ComfortClose     | nem     |
| Mélység          | 700 mm  |
| Hasznos magasság | 863 mm  |

|   |  |
|---|--|
| Súly  | 160 kg   |
| Szélesség G-ben   | 80   |
| Mélység G-ben   | 28   |
| Fogantyú pozícionálása  | Felül  |
| Polclapok száma   | 2  |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető                                | igen   |
| Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen) | 100 kg   |
| Anyagvastagság  | 0,9 mm   |
| Szekrényház belső teherbírása   | 1000 kg  |
| Magasságállítás osztása   | 25 mm  |
| Hengerzár   | Moduláris betét  |
| Szín kiválasztása   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Szekrény felépítése   | Alapszekrény   |
| Termék fajtája  | Nagyméretű szekrény  |

## Tartozék

|  |             |
|--|-------------|
| Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm | 942583 125  |
| Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm | 942583 200  |
| Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm | 942583 300  |
| Ferde polclapeForm Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 40   | 942550 40   |
| Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21   | 914227 GP21 |
| Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm  | 942583 75   |

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású  
szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 100  
mm

942583 100

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású  
szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 150  
mm

942583 150

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos  
Típus F

940559 F

Polc tartókkal 100 kg Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 40

942530 40

Extended világítás készlet GridLine  
szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 80G  
Szekrény magasság 1000/1250 mm

940515 1000/1250