

Garant GRIDLINE

Nagyméretű alsó szekrény lemezes tolóajtókkal, Magasság: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	941065 2000
GTIN	4062406071615
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 80×28G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az alsó részén.

Tartalom:

Szekrény inkluzív polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine nagyméretű szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942583 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Mélység G-ben	28
Magasság	2000 mm

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Polclapok száma	8
Szélesség G-ben	80
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Súly	266 kg
Mélység	700 mm
Szélesség	2000 mm
ComfortClose	nem
Fogantyú pozícionálása	Középen
Hasznos magasság	1863 mm
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Nagyméretű szekrény

Tartozék

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	942583 75
Ferde polclapeForm Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	942550 40
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	942583 200
Polc tartókkal 100 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	942530 40
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 125
mm

942583 125

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 150
mm

942583 150

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 100
mm

942583 100

Extended világítás készlet GridLine
szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 80G
Szekrény magasság 2000 mm

940515 2000

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos
Típus F

940559 F

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 300
mm

942583 300