

Garant GRIDLINE

Nagyméretű alsó szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	941067 2000
GTIN	4062406071639
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 80x28G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Az alsó szekrényénél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrényénél az alsó részén.

Tartalom:

Szekrény inkluzív polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine nagyméretű szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942583 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Súly	266 kg
ComfortClose	nem

Magasság	2000 mm
Mélység	700 mm
Mélység G-ben	28
Hasznos magasság	1863 mm
Polclapok száma	8
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Szélesség G-ben	80
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fogantyú pozícionálása	Középen
Szélesség	2000 mm
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Nagyméretű szekrény

Tartozék

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	942583 100
Polc tartókkal 100 kg Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 40	942530 40
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 80G Szekrény magasság 2000 mm	940515 2000
	942583 125

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 125
mm

Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21

914227 GP21

Ferde polclapeForm Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 40

942550 40

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 150
mm

942583 150

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 300
mm

942583 300

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 200
mm

942583 200

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos
Típus F

940559 F

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm

942583 75