

**Csigafúró készlet HSS 114000 sz., kazettával, bevonat nélkül, Típus: 1-6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	115000 1-6
GTIN	4045197024015
Árucikk kategória	12B

Leírás**Kivitel:**

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

Hengerelt, normál spirálszög és lélekvastagság.

Folyamatos szemcseszerkezetű, ezáltal rugalmasabb és alkalmas nehéz fúrási munkákhoz (pl. kézi fúrógéppel). Kedvező árú kivitel.

Műszaki leírás

Fúrók száma	51
Fúrók méretemelkedése	0,1 mm
Fúrótartomány	1 - 6 mm
Szár	Hengeres szár
Vágóélek száma Z	2
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	HSS

Adatlap

Típus	N
Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	118 fok
belső hűtés	nem
kazettával	igen
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	45 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	25 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Tartozék

Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 3,4 mm	114000 3,4
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 2,1 mm	114000 2,1
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 2,4 mm	114000 2,4
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 4,7 mm	114000 4,7
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 4,6 mm	114000 4,6
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 5,2 mm	114000 5,2
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 2,7 mm	114000 2,7
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 4,8 mm	114000 4,8

Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 4,3 mm	114000 4,3
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 2,8 mm	114000 2,8
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 3,9 mm	114000 3,9
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 5,1 mm	114000 5,1
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 2,6 mm	114000 2,6
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 3,6 mm	114000 3,6
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 5,9 mm	114000 5,9
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 3,8 mm	114000 3,8
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 5,4 mm	114000 5,4
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 1,1 mm	114000 1,1
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 1,2 mm	114000 1,2
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 1,9 mm	114000 1,9
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 1,7 mm	114000 1,7
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 3,7 mm	114000 3,7
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 5,8 mm	114000 5,8
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 3,1 mm	114000 3,1
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 5,7 mm	114000 5,7
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 2,2 mm	114000 2,2
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 3,2 mm	114000 3,2
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 1,4 mm	114000 1,4
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 5,6 mm	114000 5,6
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 2,3 mm	114000 2,3

Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 1,3 mm	114000 1,3
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 4,1 mm	114000 4,1
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 4,4 mm	114000 4,4
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 5,3 mm	114000 5,3
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 1,8 mm	114000 1,8
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 2,9 mm	114000 2,9
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 1,6 mm	114000 1,6
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 4,9 mm	114000 4,9
Üres kazetta DIN 338 csigafúrókhoz Típus 1-6	115475 1-6