

Garant GRIDLINE

Nagyméretű felső szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	941077 1000
GTIN	4062406071653
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 80×28G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az alsó részén.

Tartalom:

Szekrény inkluzív polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine nagyméretű szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942583 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Polclapok száma	2
Fogantyú pozícionálása	Alul
Mélység G-ben	28
ComfortClose	nem

Szélesség G-ben	80
Mélység	700 mm
Súly	160 kg
Magasság	1000 mm
Szélesség	2000 mm
Hasznos magasság	863 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Felső szekrény
Termék fajtája	Nagyméretű szekrény

Tartozék

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	942583 100
Ferde polclapeForm Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	942550 40
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Polc tartókkal 100 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	942530 40
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	942583 200
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 80G Szekrénymagasság 1000/1250 mm	940515 1000/1250
	942583 150

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 150
mm

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 300
mm

942583 300

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos
Típus F

940559 F

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 125
mm

942583 125

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm

942583 75