

Garant GRIDLINE

Függőleges szekrény, mélység 28G, 4 önhordó fiók, Magasság: 1000 mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	942004 1000
GTIN	4062406071684
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Függőleges szekrény, 30× 28G.

A függőleges szekrények **lebegő fiókokkal** vannak felszerelve, melyek **egyenkénti kihúzás elleni biztosítással** rendelkeznek, így mindig csak egy fiók nyitható ki. A fiókok keretének oldala 37 mm-es osztásban perforált a szerszámtartók, fenéktálcák és perforált falak rögzítéséhez. A függőleges szekrények a padlón ill. falon történő rögzítéshez elő vannak készítve és azokat **kötelezően biztosítani kell felborulás ellen**. Hengerzáras 2K-Haptoprene® tolófogantyúval zárható.

Különleges tartozék:

A függőleges fiókok felszerelhetőek a 942010 sz. fenéktálcával, a 942015 sz. perforált falakkal, a 970130 sz. szerszámtartókkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, függőleges fiókok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

330 mm-es vízszintes kihúzási szélesség esetén 2 tartó szerelhető be egymás mellé.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Függőleges fiók teherbírása: 175 kg

Magasság: 1000 mm

Szélesség: 750 mm

Mélység: 700 mm

Szélesség G-ben: 30

Mélység G-ben: 28

Függőleges fiók szélessége: 160 mm

Műszaki leírás

Függőleges fiók hasznos mélysége	627 mm
Függőleges fiók hasznos szélessége	153 mm
Súly	181 kg
Szélesség	750 mm
Függőleges fiók szélessége	160 mm
Függőleges fiók teherbírása	175 kg
Mélység	700 mm
Magasság	1000 mm
Függőleges fiók hasznos magassága	680 mm
Mélység G-ben	28
Szélesség G-ben	30
Anyagvastagság	1,2 mm
Szekrényház belső teherbírása	700 kg
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	37 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Függőleges szekrény