

Garant GRIDLINE

Nagy teherbírású szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	942301 1000
GTIN	4062406071769
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 30×28G.

Megerősített oldalfalak 200 kg teherbírású erősített kivitelű polclapok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szekrények megerősített aljrészsel, szintező lábazat nélkül.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Polclapokat GridLine nagy teherbírású szekrényekhez lásd a 942610 számnál.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Fogantyú pozícionálása	Felül
Súly	76 kg
Polclapok száma	2

Magasság	1000 mm
Szélesség	750 mm
Szélesség G-ben	30
Hasznos magasság	845 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	200 kg
Mélység G-ben	28
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
ComfortClose	nem
Mélység	700 mm
Anyagvastagság	1 mm
Szekrényház belső teherbírása	1600 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Nagyteherbírású szekrény

Tartozék

Utólagos futómű készlet Ház mélysége G-ben 28	958480 28
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Tolófogantyú Típus 1	958490 1
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 900/1000 mm	940501 900/1000
Nagyteherbírású polc Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	942610 30