

HOLEX**Vízpumpafogó porszórt bevonattal, Teljes hossz: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	706101 300
GTIN	4062406069643
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Áttűzött csukló (= kettős megvezetés) és becsípődés-védelem sérülések megelőzésére. Induktívan edzett. Kimélyített, fogazott szorítópofák, csöveken és anyákon önzáró. Többlépcsős beállítás.

Pirosra porszórt, polírozott pofák és csukló.

Szabvány:

DIN ISO 8976

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt.

Műszaki leírás

Befogható tartomány csőnél	2 coll
Hatszög befogási tartomány	48 mm
Teljes hossz	300 mm
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó