

HOLEX**Svédcsavarkulcs vastag falú markolattal, Teljes hossz: 100mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 813961 100 |
| GTIN | 4062406069674 |
| Árucikk kategória | 82A |

Leírás**Kivitel:**

Karcsú alak kettős T-profilú szárral. Pofaállás 22°. Süllyesztékben kovácsolt és edzett.

Skálaosztással a pofán.

Csúszásgátló markolattal.

Svédcsavarkulcs, krómozott.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Maximális kulcsnyílás | 13 mm |
| Teljes hossz | 4 coll |
| Teljes hossz | 100 mm |
| Pofaállás | 22 fok |
| szikramentes | nem |
| Skálázás | igen |
| Markolat köpeny | igen |
| Termék fajtája | Svédcsavarkulcs |