

**HOLEX****Svédcsavarkulcs vastag falú markolattal, Teljes hossz: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	813961 150
GTIN	4062406069681
Árucikk kategória	82A

**Leírás****Kivitel:**

Karcsú alak kettős T-profilú szárral. Pofaállás 22°. Süllyesztékben kovácsolt és edzett.

**Skálaosztással** a pofán.

Csúszásgátló markolattal.

Svédcsavarkulcs, krómozott.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	150 mm
Maximális kulcsnyílás	19 mm
Teljes hossz	6 coll
Pofaállás	22 fok
szikramentes	nem
Skálázás	igen
Markolat köpeny	igen
Termék fajtája	Svédcsavarkulcs