

HOLEX**Svédcsavarkulcs vastag falú markolattal, Teljes hossz: 250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	813961 250
GTIN	4062406069704
Árucikk kategória	82A

Leírás**Kivitel:**

Karcsú alak kettős T-profilú szárral. Pofaállás 22°. Süllyesztékben kovácsolt és edzett.

Skálaosztással a pofán.

Csúszásgátló markolattal.

Svédcsavarkulcs, krómozott.

Műszaki leírás

Maximális kulcsnyílás	30 mm
Teljes hossz	10 coll
Teljes hossz	250 mm
Pofaállás	22 fok
szikramentes	nem
Skálázás	igen
Markolat köpeny	igen
Termék fajtája	Svédcsavarkulcs