

**HOLEX****Svédcsavarkulcs vastag falú markolattal, Teljes hossz: 375mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	813961 375
GTIN	4062406072025
Árucikk kategória	82A

**Leírás****Kivitel:**

Karcsú alak kettős T-profilú szárral. Pofaállás 22°. Süllyesztékben kovácsolt és edzett.

**Skálaosztással** a pofán.

Csúszásgátló markolattal.

Svédcsavarkulcs, krómozott.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	375 mm
Teljes hossz	15 coll
Maximális kulcsnyílás	44 mm
Pofaállás	22 fok
szikramentes	nem
Skálázás	igen
Markolat köpeny	igen
Termék fajtája	Svédcsavarkulcs