

HOLEX**Svédcsavarkulcs vastag falú markolattal, Teljes hossz: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	813961 300
GTIN	4062406072018
Árucikk kategória	82A

Leírás**Kivitel:**

Karcsú alak kettős T-profilú szárral. Pofaállás 22°. Süllyesztékben kovácsolt és edzett.

Skálaosztással a pofán.

Csúszásgátló markolattal.

Svédcsavarkulcs, krómozott.

Műszaki leírás

Teljes hossz	12 coll
Teljes hossz	300 mm
Maximális kulcsnyílás	34 mm
Pofaállás	22 fok
szikramentes	nem
Skálázás	igen
Markolat köpeny	igen
Termék fajtája	Svédcsavarkulcs