

**Svédcsavarkulcs, Teljes hossz: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	814001 100
GTIN	4062406072049
Árucikk kategória	82A

**Leírás****Kivitel:**

Karcsú alak kettős T-profilú szárral. Pofaállás 22°. Süllyesztékben kovácsolt és edzett.

**Skálaosztással** a pofán.

Svédcsavarkulcs, krómozott.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	4 coll
Maximális kulcsnyílás	13 mm
Teljes hossz	100 mm
Pofaállás	22 fok
Gyártási eljárás	süllyesztékben kovácsolt és edzett
szikramentes	nem
Skálázás	igen
Markolat köpeny	nem
Termék fajtája	Svédcsavarkulcs