

Garant GRIDLINE

Polclap tálca, Függőleges fiók névleges szélességhez: 150 mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	942010 150
GTIN	4062406072261
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Horganyzott acéllemezről, minden oldalon felfelé peremezve. Rögzítőeszközökkel együtt a függőleges fiókokba való becsavarozáshoz. Kisalkatrész tárolók elhelyezésére alkalmas.

Alkalmazható :

A 942004 sz. függőleges szekrényhez.

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen): 100 kg

Magasság: 35 mm

Szélesség: 627 mm

Mélység: 154 mm

Műszaki leírás

Magasság	35 mm
Mélység	154 mm
Szélesség	627 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Anyag	Acéllemez
Termék fajtája	Fenéktálca függőleges szekrényhez

