

Garant**INFO Point önállóan felszerelhető, Típus: M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	948010 M
GTIN	4062406072452
Árucikk kategória	9GS

Leírás**Kivitel:**

A GARANT INFO Point egy modern számítógépes munkaállomás digitális információk megjelenítéséhez és feldolgozásához, adatok rögzítéséhez, valamint visszajelző állomásként csatlakoztatott vonalkód leolvasóval (nem tartozék).

Az INFO Point robusztus acéllemez házzal rendelkezik. Az elülső oldalon ergonomikus magasságban egy felhajtható polc található, billentyűzet és számítógép egér számára. A polc alatt lévő zárható ajtó mögött PC vagy Linux kliensek helyezhetők el a házban. A polc és az ajtó DOM hengerzárral zárható. A házban lévő készülékek szükséges szellőztetését a hátoldalon lévő perforált fal biztosítja \square 9x9 mm lyukasztással, 37-mm-es osztásban. Ezek egyidejűleg Easyfix akasztók és tartók elhelyezésére is szolgálnak.

Monitor nélkül, 24 col monitorral való egyéni felszereléshez. Maximálisan lehetséges képernyő méret: Szélesség 525 mm, magasság 315 mm, mélység 90 mm. Futómű 4 kormányozható kerékkel, (\varnothing 100 mm), 2 rögzítőfékkel.

Elhelyezés:

A polcok száma a számítógépházban: 1

Szín:

Ház RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Súly	65 kg
Számítógépház hasznos magassága	740 mm
Alapterület mélység	550 mm
Számítógépház hasznos szélessége	540 mm
Tartópolec mélysége	300 mm
Alapterület szélesség	616 mm
Magasság	1570 mm
Számítógépház hasznos mélysége	190 mm
Tartópolec szélessége	600 mm
Tartópolec munkavégzési magassága	1060 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Tartópolec zárva, mélység	150 mm
Anyagvastagság	0,9 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Termék fajtája	INFO Point