

Garant GRIDLINE

**Nagy teherbírású szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	942321 2000
GTIN	4062406072490
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 40x28G.

**Megerősített oldalfalak 200 kg teherbírású erősített kivitelű** polclapok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szekrények megerősített aljrészsel, szintező lábazat nélkül.

**Tartalom:**

Szekrény inkluzív polclapok.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

Polclapokat GridLine nagy teherbírású szekrényekhez lásd a 942610 számnál.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Szélesség G-ben	40
Fogantyú pozícionálása	Felül
Magasság	2000 mm

Súly	153 kg
Szélesség	1000 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	200 kg
ComfortClose	nem
Mélység G-ben	28
Polclapok száma	5
Mélység	700 mm
Hasznos magasság	1845 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Anyagvastagság	1 mm
Szekrényház belső teherbírása	1600 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Nagyteherbírású szekrény

## Tartozék

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal, szélesség 40G Szekrénymagasság 2000 mm	940511 2000
Nagyteherbírású polc Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	942610 40
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 2000 mm	940501 2000