

Garant GRIDLINE

**Nagy teherbírású szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	942323 1000
GTIN	4062406072506
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 40×28G.

**Megerősített oldalfalak 200 kg teherbírású erősített kivitelű** polclapok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzárás 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szekrények megerősített aljrészsel, szintező lábazat nélkül.

**Tartalom:**

Szekrény inkluzív polclapok.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

Polclapokat GridLine nagy teherbírású szekrényekhez lásd a 942610 számnál.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Szélesség	1000 mm
Polclapok száma	2
Mélység	700 mm

Súly	80 kg
Fogantyú pozícionálása	Felül
Hasznos magasság	845 mm
Szélesség G-ben	40
Mélység G-ben	28
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
ComfortClose	nem
Magasság	1000 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	200 kg
Anyagvastagság	1 mm
Szekrényház belső teherbírása	1600 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Nagyteherbírású szekrény

## Tartozék

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 900/1000 mm	940501 900/1000
Tolófogantyú Típus 1	958490 1
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Nagyteherbírású polc Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	942610 40
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal, szélesség 40G Szekrénymagasság 1000/1250 mm	940511 1000/1250

Utólagos futómű készlet Ház mélysége G-ben 28

958480 28