

Garant GRIDLINE

Nagy teherbírású szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	942321 1000
GTIN	4062406072483
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 40×28G.

Megerősített oldalfalak 200 kg teherbírású erősített kivitelű polclapok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szekrények megerősített aljrésszel, szintező lábazat nélkül.

Tartalom:

Szekrény inkluzív polclapok.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Polclapokat GridLine nagy teherbírású szekrényekhez lásd a 942610 számnál.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

ComfortClose	nem
Mélység	700 mm

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémén)	200 kg
Magasság	1000 mm
Szélesség G-ben	40
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Súly	80 kg
Fogantyú pozícionálása	Felül
Hasznos magasság	845 mm
Polclapok száma	2
Mélység G-ben	28
Szélesség	1000 mm
Anyagvastagság	1 mm
Szekrényház belső teherbírása	1600 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Nagyteherbírású szekrény

Tartozék

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Tolófogantyú Típus 1	958490 1
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Nagyteherbírású polc Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	942610 40
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal, szélesség 40G Szekrénymagasság 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Utólagos futómű készlet Ház mélysége G-ben 28	958480 28

Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas
ajtókkal Szekrénymagasság 900/1000 mm

940501 900/1000