

Garant GRIDLINE

**Nagy teherbírású szekrény lemezes tolóajtóval, Magasság: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	942345 1000
GTIN	4062406072520
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 60×28G.

**Megerősített oldalfalak 200 kg teherbírású erősített kivitelű** polclapok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szekrények megerősített aljrészsel, szintező lábazat nélkül.

**Tartalom:**

Szekrény inkluzív polclapok.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

Polclapokat GridLine nagy teherbírású szekrényekhez lásd a 942610 számnál.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

ComfortClose	nem
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Polclapok száma	4
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	200 kg

Szélesség G-ben	60
Mélység G-ben	28
Magasság	1000 mm
Fogantyú pozícionálása	Felül
Szélesség	1500 mm
Súly	88 kg
Mélység	700 mm
Hasznos magasság	845 mm
Anyagvastagság	1 mm
Szekrényház belső teherbírása	1600 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Nagyteherbírású szekrény

## Tartozék

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm	942580 100
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm	942580 125
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm	942580 300
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	942580 150
	942580 200

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású  
szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 200  
mm

Extended világítás készlet GridLine  
szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 60G  
Szekrény magassághoz 1000/1250 mm

940514 1000/1250

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos  
Típus F

940559 F

Nagyteherbírású polc Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 30

942610 30

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású  
szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm

942580 75