

Garant GRIDLINE

Nagy teherbírású szekrény lemezes tolóajtóval, Magasság: 2000mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 942345 2000 |
| GTIN | 4062406072537 |
| Árucikk kategória | 9GI |

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 60×28G.

Megerősített oldalfalak 200 kg teherbírású erősített kivitelű polclapok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szekrények megerősített aljrészsel, szintező lábazat nélkül.

Tartalom:

Szekrény inkluzív polclapok.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Polclapokat GridLine nagy teherbírású szekrényekhez lásd a 942610 számnál.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|-------|
| Fogantyú pozícionálása | Felül |
| ComfortClose | nem |
| Polclapok száma | 10 |

| | |
|---|--|
| Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémén) | 200 kg |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen |
| Mélység | 700 mm |
| Magasság | 2000 mm |
| Hasznos magasság | 1845 mm |
| Szélesség | 1500 mm |
| Mélység G-ben | 28 |
| Súly | 163 kg |
| Szélesség G-ben | 60 |
| Anyagvastagság | 1 mm |
| Szekrényház belső teherbírása | 1600 kg |
| Magasságállítási osztása | 25 mm |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Termék fajtája | Nagyteherbírású szekrény |

Tartozék

| | |
|--|------------|
| Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm | 942580 150 |
| Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm | 942580 75 |
| Nagyteherbírású polc Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 30 | 942610 30 |
| Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm | 942580 125 |
| Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F | 940559 F |

| | |
|---|-------------|
| Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm | 942580 100 |
| Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm | 942580 200 |
| Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21 | 914227 GP21 |
| Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 60G Szekrénymagassághoz 2000 mm | 940514 2000 |
| Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm | 942580 300 |