

Garant GRIDLINE

Nagy teherbírású szekrény lemezes tolóajtóval, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	942365 1000
GTIN	4062406072568
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 80x28G.

Megerősített oldalfalak 200 kg teherbírású erősített kivitelű polclapok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szekrények megerősített aljrészsel, szintező lábazat nélkül.

Tartalom:

Szekrény inkluzív polclapok.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Polclapokat GridLine nagy teherbírású szekrényekhez lásd a 942610 számnál.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szélesség G-ben	80
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
ComfortClose	nem
Fogantyú pozícionálása	Felül
Magasság	1000 mm
Mélység G-ben	28

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	200 kg
Polclapok száma	4
Szélesség	2000 mm
Súly	173 kg
Mélység	700 mm
Hasznos magasság	845 mm
Anyagvastagság	1 mm
Szekrényház belső teherbírása	1600 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Nagyteherbírású szekrény

Tartozék

Nagyteherbírású polc Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	942610 40
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	942583 125
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	942583 100
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	942583 75
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	942583 200
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 150
mm

942583 150

Extended világítás készlet GridLine
szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 80G
Szekrény magasság 1000/1250 mm

940515 1000/1250

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 300
mm

942583 300