

Garant GRIDLINE

Nagy teherbírású szekrény lemezes tolóajtóval, Magasság: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	942365 2000
GTIN	4062406072575
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 80×28G.

Megerősített oldalfalak 200 kg teherbírású erősített kivitelű polclapok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szekrények megerősített aljrészsel, szintező lábazat nélkül.

Tartalom:

Szekrény inkluzív polclapok.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Polclapokat GridLine nagy teherbírású szekrényekhez lásd a 942610 számnál.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémén)	200 kg
Mélység G-ben	28

Hasznos magasság	1845 mm
Szélesség G-ben	80
Mélység	700 mm
Magasság	2000 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
ComfortClose	nem
Súly	312 kg
Fogantyú pozícionálása	Felül
Polclapok száma	10
Szélesség	2000 mm
Anyagvastagság	1 mm
Szekrényház belső teherbírása	1600 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Nagyteherbírású szekrény

Tartozék

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	942583 100
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	942583 200
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
	942583 125

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 125
mm

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 150
mm

942583 150

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm

942583 75

Extended világítás készlet GridLine
szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 80G
Szekrény magasság 2000 mm

940515 2000

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 300
mm

942583 300

Nagyteherbírású polc Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 40

942610 40