

Garant GRIDLINE

Nagy teherbírású szekrény ablakos tolóajtóval, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	942367 1000
GTIN	4062406072582
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 80x28G.

Megerősített oldalfalak 200 kg teherbírású erősített kivitelű polclapok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szekrények megerősített aljrészsel, szintező lábazat nélkül.

Tartalom:

Szekrény inkluzív polclapok.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Polclapokat GridLine nagy teherbírású szekrényekhez lásd a 942610 számnál.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Fogantyú pozícionálása	Felül
Mélység G-ben	28
Hasznos magasság	845 mm
Súly	173 kg
Szélesség G-ben	80
Mélység	700 mm

Magasság	1000 mm
ComfortClose	nem
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség	2000 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	200 kg
Polclapok száma	4
Anyagvastagság	1 mm
Szekrényház belső teherbírása	1600 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Nagyteherbírású szekrény

Tartozék

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	942583 200
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 80G Szekrénymagasság 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	942583 100
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm	942583 150
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	942583 125

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	942583 75
Nagyteherbírású polc Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	942610 40
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	942583 300
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F