

Garant GRIDLINE

**Nagyméretű / nagyteherbírású szekrény lemezes szárnyas ajtóval, Magasság: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	942721 2000
GTIN	4062406072650
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 40×28G. Hozzávaló fiókok: 36×24G (kérjük, külön rendelje meg). Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine nagyméretű és nagy teherírású szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942610 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

**Nagyteherbírású szekrényként csak a 942610 sz. nagy teherbírású polclappal használható.** TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Szélesség	1000 mm
Mélység G-ben	28
ComfortClose	nem

Hasznos magasság	1845 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fogantyú pozícionálása	Középen
Súly	119 kg
Szélesség G-ben	40
Mélység	700 mm
Magasság	2000 mm
Szekrény előlap	lemezes szárnyas ajtóval
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1600
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Nagyméretű szekrény

## Tartozék

Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	942573 75
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Ferde polclapeForm Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	942550 40
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	942573 200
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	942573 300

Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm	942573 150
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal, szélesség 40G Szekrény magasság 2000 mm	940511 2000
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	942573 100
Polc tartókkal 100 kg Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 40	942530 40
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	942573 125
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrény magasság 2000 mm	940501 2000