

Garant GRIDLINE

Nagyméretű / nagyteherbírású szekrény ablakos szárnyas ajtóval, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	942703 1000
GTIN	4062406072629
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 30×28G. Hozzávaló fiókok: 26×24G (kérjük, külön rendelje meg). Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine nagyméretű és nagy teherírású szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942610 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

Nagyteherbírású szekrényként csak a 942610 sz. nagy teherbírású polclappal használható. TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szekrény előlap	ablakos szárnyas ajtóval
Szélesség	750 mm
Hasznos magasság	845 mm

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szekrény felépítése	Alapszekrény
ComfortClose	nem
Mélység G-ben	28
Súly	62 kg
Mélység	700 mm
Fogantyú pozícionálása	Felül
Szélesség G-ben	30
Magasság	1000 mm
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1600
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Nagyméretű szekrény

Tartozék

Polc tartókkal 100 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	942530 30
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm	942570 200
Tolófogantyú Típus 1	958490 1
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm	942570 300
Ferde polclape Form Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	942550 30

Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 900/1000 mm	940501 900/1000
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhezszélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm	942570 100
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhezszélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm	942570 125
Utólagos futómű készlet Ház mélysége G-ben 28	958480 28
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhezszélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	942570 150
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhezszélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm	942570 75
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 1000/1250 mm	940510 1000/1250