

Garant GRIDLINE

**Nagyméretű / nagyteherbírású szekrény ablakos szárnyas ajtóval, Magasság: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	942703 2000
GTIN	4062406072636
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 30×28G. Hozzávaló fiókok: 26×24G (kérjük, külön rendelje meg). Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine nagyméretű és nagy teherírású szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942610 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

**Nagyteherbírású szekrényként csak a 942610 sz. nagy teherbírású polclappal használható.** TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Magasság	2000 mm
Szélesség G-ben	30
Szekrény előlap	ablakos szárnyas ajtóval

Szélesség	750 mm
Mélység	700 mm
Mélység G-ben	28
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Súly	107 kg
Hasznos magasság	1845 mm
Fogantyú pozícionálása	Középen
ComfortClose	nem
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1600
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Nagyméretű szekrény

## Tartozék

Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm	942570 200
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 2000 mm	940501 2000
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm	942570 125
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
	942570 300

Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm

Ferde polclapeForm Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30

942550 30

Polc tartókkal 100 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30

942530 30

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrény magasság 2000 mm

940510 2000

Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm

942570 75

Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm

942570 150

Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm

942570 100