

Garant GRIDLINE

**Nagyméretű / nagyteherbírású szekrény lemezes szárnyas ajtóval, Magasság: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	942701 2000
GTIN	4062406072612
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 30×28G. Hozzávaló fiókok: 26×24G (kérjük, külön rendelje meg). Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine nagyméretű és nagy teherírású szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942610 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

**Nagyteherbírású szekrényként csak a 942610 sz. nagy teherbírású polclappal használható.** TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Hasznos magasság	1845 mm
Szélesség G-ben	30
Mélység	700 mm

Szélesség	750 mm
Súly	107 kg
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Magasság	2000 mm
ComfortClose	nem
Fogantyú pozícionálása	Középen
Szekrény előlap	lemezes szárnyas ajtóval
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Mélység G-ben	28
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1600
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Nagyméretű szekrény

## Tartozék

Ferde polclapeForm Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	942550 30
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm	942570 100
Polc tartókkal 100 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	942530 30
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrény magasság 2000 mm	940501 2000
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm	942570 125

Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm	942570 200
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm	942570 300
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	942570 150
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm	942570 75
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrény magasság 2000 mm	940510 2000
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11