

Garant GRIDLINE

Nagyméretű / nagyteherbírású szekrény ablakos szárnyas ajtóval, Magasság: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	942723 2000
GTIN	4062406072674
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 40×28G. Hozzávaló fiókok: 36×24G (kérjük, külön rendelje meg). Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine nagyméretű és nagy teherírású szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942610 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

Nagyteherbírású szekrényként csak a 942610 sz. nagy teherbírású polclappal használható. TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Mélység	700 mm
Szekrény előlap	ablakos szárnyas ajtóval
Mélység G-ben	28

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Fogantyú pozícionálása	Középen
Hasznos magasság	1845 mm
ComfortClose	nem
Szélesség G-ben	40
Szélesség	1000 mm
Súly	119 kg
Magasság	2000 mm
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1600
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Nagyméretű szekrény

Tartozék

Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	942573 75
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	942573 100
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrény magasság 2000 mm	940501 2000
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	942573 200

Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	942573 125
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	942573 300
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal, szélesség 40G Szekrény magasság 2000 mm	940511 2000
Ferde polclape Form Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 40	942550 40
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm	942573 150
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Polc tartókkal 100 kg Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 40	942530 40