

Garant GRIDLINE

Nagyméretű / nagyteherbírású szekrény ablakos szárnyas ajtóval, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	942723 1000
GTIN	4062406072667
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 40×28G. Hozzávaló fiókok: 36×24G (kérjük, külön rendelje meg). Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzárás 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine nagyméretű és nagy teherírású szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942610 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

Nagyteherbírású szekrényként csak a 942610 sz. nagy teherbírású polclappal használható.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Mélység	700 mm
Szélesség	1000 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen

Szekrény előlap	ablakos szárnyas ajtóval
Fogantyú pozícionálása	Felül
ComfortClose	nem
Szélesség G-ben	40
Súly	70 kg
Magasság	1000 mm
Hasznos magasság	845 mm
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Mélység G-ben	28
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1600
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Nagyméretű szekrény

Tartozék

Utólagos futómű készlet Ház mélysége G-ben 28	958480 28
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 900/1000 mm	940501 900/1000
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhezszélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	942573 125
Tolófogantyú Típus 1	958490 1
Polc tartókkal100 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	942530 40

Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	942573 200
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	942573 100
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	942573 75
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm	942573 150
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	942573 300
Ferde polclapeForm Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	942550 40
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal, szélesség 40G Szekrény magasság 1000/1250 mm	940511 1000/1250