

Garant GRIDLINE

Nagyméretű / nagyteherbírású szekrény lemezes szárnyas ajtóval, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	942721 1000
GTIN	4062406072643
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 40×28G. Hozzávaló fiókok: 36×24G (kérjük, külön rendelje meg). Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine nagyméretű és nagy teherírású szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942610 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

Nagyteherbírású szekrényként csak a 942610 sz. nagy teherbírású polclappal használható. TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Fogantyú pozícionálása	Felül
Mélység	700 mm
Szélesség	1000 mm

Szekrény felépítése	Alapszekrény
Szélesség G-ben	40
Szekrény előlap	lemezes szárnyas ajtóval
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Súly	70 kg
Hasznos magasság	845 mm
Magasság	1000 mm
Mélység G-ben	28
ComfortClose	nem
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1600
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Nagyméretű szekrény

Tartozék

Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	942573 100
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	942573 125
Ferde polclapeForm Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	942550 40
Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	942573 75
	942573 300

Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 300
mm

Polc tartókkal 100 kg Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 40

942530 40

Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 150
mm

942573 150

Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas
ajtókkal Szekrény magasság 900/1000 mm

940501 900/1000

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas
ajtókkal, szélesség 40G Szekrény magasság 1000/1250 mm

940511 1000/1250

Utólagos futómű készlet Ház mélysége G-ben 28

958480 28

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11

914226 GP11

Tolófogantyú Típus 1

958490 1

Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 200
mm

942573 200